



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger

Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominel levetid (nom.)	60000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	60000 h

Lysteknisk

Farvekode	840 [CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	3700 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3700 lm
Nominel spredningsvinkel	160 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W

Lyskildens strømstyrke (maks.)	108 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	99 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Produktlængde	1500 mm
---------------	---------

MASTER LEDtube EM/Mains


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	23 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869964729200
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

EAN/UPC – produkt	8718699647292
Ordrekode	64729200
Lokal ordrekode	2057810319
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002020902
Nettovægt (stykke)	0,310 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.



Målskitse



TLED 5ft 220-240V 23-58W 3700lm4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Fotometriske data




OSRAM Powerline G13 Philips Lighting BV Page 1/1






TLED_5ft_220-240V_23-58W_3700lm_4000K_G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data



Levetid



MASTER LEDtube EM/Mains

