



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Warnings and safety

- MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner der disse lyskildene er brukt, avhenger av typen installasjon

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	60 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 grad(er)
Lysytelse	3 700 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	160,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	23 W
lyskildestrøm (maks.)	108 mA
lyskildestrøm (min.)	99 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	1 500 mm
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8
Full EOC	871869964729200
Lokal kodebeskrivelse	3821526
Bestillingskode	64729200
Materialenr. (12NC)	929002020902
Lokal bestillingskode	3821526
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699647292
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718699647308

Målskisse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8



Accent Lighting Spots - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8


Levetid




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8

