



Master Value LEDtube T8

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

Som en LED-løsning med høy ytelse er det profesjonelle Master Value LED-røret ideelt for å bytte ut T8-lysrør med EM-forkobling, eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en jevn belysning til bruk i all generell belysning, samt umiddelbar energieffektivitet, noe som gjør dette til en miljøvennlig løsning.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
B50L70	50000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2000 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2000 lm
Lyskjeglevinkel (nominell)	240 °
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W

lyskildestrøm (maks.)	66 mA
lyskildestrøm (min.)	60 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	1200 mm

Master Value LEDtube T8

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869964685100
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

EAN/UPC – produkt	8718699646851
Bestillingskode	64685100
El-nummer	3821560
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929002021402
Nettovekt (stykk)	0,215 kg



Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2000lm 3000K G13


Fotometriske data








LEDtube 220-240V G13 4ft 2000lm 3000k

Master Value LEDtube T8

Fotometriske data



Levetid



Master Value LEDtube T8

