



Master Value LEDtube T8

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

Som en LED-løsning med høy ytelse er det profesjonelle Master Value LED-røret ideelt for å bytte ut T8-lysrør med EM-forkobling, eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en jevn belysning til bruk i all generell belysning, samt umiddelbar energieffektivitet, noe som gjør dette til en miljøvennlig løsning.

Produktdata

Generell informasjon		lysildestrøm (maks.)	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	lysildestrøm (min.)	60 mA
Nominell levetid (nom.)	50000 h	Starttid (nom.)	0,5 s
Av/på-syklus.	200 000 X	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
B50L70	50000 h	Strømfaktor (nom)	0.9
Teknisk belysning		Spenning (nom.)	220-240 V
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]	Temperatur	
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Lysstrøm (nom.)	2100 lm	Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2100 lm	Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Lyskjeglevinkel (nominell)	240 °	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Fargesamsvar	<6	Kontroller og dimming	
Fargegjengivelse (nom)	83	Kan dimmes	No
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Mekanisk og innfatning	
Drift og elektrisk		Produktlengde	1200 mm
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	14 W		

Master Value LEDtube T8

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869964687500
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

EAN/UPC – produkt	8718699646875
Bestillingskode	64687500
El-nummer	3821561
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929002021502
Nettovekt (stykk)	0,215 kg


Målskisse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2100lm 4000K G13

Fotometriske data




© 2019 Philips Lighting B.V. Page 11








LEDtube 220-240V G13 4ft 2100lm 4000k

Master Value LEDtube T8

Fotometriska data



Levetid



Master Value LEDtube T8

