



Master Value LEDtube T8

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8

En tant que solution LED hautes performances, le tube LED Master Value de qualité professionnel est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 à l'aide d'un ballast EM ou pour une installation directe sur le secteur. Ce produit offre un effet lumineux uniforme pour tout l'éclairage général, ainsi qu'une efficacité énergétique immédiate, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	200000X
B50L70	50000 h

Photométries et Colorimétries

Code couleur	830 [CCT de 3000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	2900 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2900 lm
Angle du faisceau nominale	240 °
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
--------------------	------------

Puissance (valeur nominale)	20.5 W
Courant lampe (max.)	97 mA
Courant lampe (min.)	89 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	60 °C

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Master Value LEDtube T8

Matériaux et finitions

Longueur du produit 1500 mm

Normes et recommandations


Classe énergétique A++
 Produit à faible consommation oui
 Marques d'homologation RoHS compliance Déclaration CE
 Certificat KEMA
 Consommation d'énergie kWh/1 000 h 21 kWh

Données logistiques

Code de produit complet 871869964691200

Désignation Produit	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8
Code barre produit (EAN)	8718699646912
Code de commande	64691200
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929002021702
Poids net (pièce)	0,270 kg



Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V20.5-58W2900lm3000K G13

Données photométriques








LEDtube 220-240V G13 5ft 2900lm 3000k

Master Value LEDtube T8

Données photométriques



Durée de vie



Master Value LEDtube T8

