

Master Value LEDtube T8

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8

Profesionální LED trubice Master Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivkového osvětlení T8 při použití elektromagnetických předřadníků nebo montáži přímo na hlavní přívod energie. Tento výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		16 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Proud zdroje (max.)	75 mA
Cyklus přepínání	200 000x	Proud zdroje (min.)	68 mA
B50L70	50000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,9
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	2500 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2500 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K		
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	83	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

Master Value LEDtube T8

Mechanical and Housing

Délka výrobku 1200 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL) A++
 Výrobek šetřící energii Yes
 Značky schválení RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
 Spotřeba energie kWh/1000 h 16 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869964701800

Objednávací název produktu	MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699647018
Objednávací kód	64701800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929002022202
Celková hmotnost (kus)	0,215 kg



Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm


TLED 4ft 220-240V 16-36W 2500lm6500K G13

Fotometrické údaje



Master Value LEDtube T8





Fotometrické údaje



© 2019 Philips Lighting B.V. Page 10

LEDtube 220-240V G13 4ft 2500lm 6500k

Životnost



Master Value LEDtube T8

Životnost

