



# Master Value LEDtube T8

## MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8

Profesionální LED trubice Master Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivkového osvětlení T8 při použití elektromagnetických předřadníků nebo montáži přímo na hlavní přívod energie. Tento výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x
B50L70	50000 h
Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	3700 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3700 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	24 W
Proud zdroje (max.)	112 mA
Proud zdroje (min.)	103 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

# Master Value LEDtube T8

## Mechanical and Housing

Délka výrobku	1500 mm
---------------	---------

## Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869964705600
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699647056
Objednávací kód	64705600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929002022402
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg



## Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V 24-58W 3700lm4000K G13

## Fotometrické údaje








LEDtube 220-240V G13 5ft 3700lm 4000k

# Master Value LEDtube T8

## Fotometrické údaje



## Životnost



## Master Value LEDtube T8

