



# Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

## Classic LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	E14 [E14]		70 %
Durata nominale	15.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	6,5 W
Conformità a RoHS EU	Sì	Corrente lampada (Nom)	50 mA
		Potenza equivalente	60 W
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Flusso luminoso	806 lm	Fattore di potenza (frazione)	0,55
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura del colore correlata	2700 K	Temperatura	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W	Temp. massima involucri (Nom)	55 °C
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		

# Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile No

## Meccanica e corpo

Finitura lampadina Trasparente

Forma lampadina P45 [P 45 mm]

## Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica E

Consumo energetico kWh/1000 h 7 kWh


Numero di registrazione EPREL 387446

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL


Nome completo prodotto	Classic LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL
Full EOC	871869964916600
Codice d'ordine	64916600
Codice materiale (12NC)	929002028502
Codice locale	PHILEDLUS60E14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699649166
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699649173

## Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL	45 mm	80 mm

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL


# Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

## Fotometrie




General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL

## Durata



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL

