



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales		Désignation de la couleur	
Culot	GU10	Température de couleur corrélée (nom.)	Blanc chaud (WW)
Durée de vie nominale	25'000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	2700 K
Nombre de cycles d'allumage	50'000	Cohérence des couleurs	92.00 lm/W
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	<6
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	90
Conforme à RoHS	Oui	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Valeur de scintillement (PstLM)	575 lm
Code couleur	927	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Sécurité photobiologique selon EN 62471	0.4
Flux lumineux	575 lm	Fonctionnement et électricité	
Intensité lumineuse (nom.)	850 cd	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6.2 W
Courant lampe (nom.)	33 mA
Puissance équivalente	80 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.88
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
---------------------------------	---

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391905
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D
Nom de produit complet	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D
Code EOC	871869967541700
Code de commande	67541700
Code 12NC	929002059502
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699675417
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699675424

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM


Données photométriques




© 2023 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 1/1

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

