



# Ledinaire Downlight 3T Color

## DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU

Aplique la temperatura de color perfecta con el conmutador basculante de 3 colores y disfrute de una instalación sin complicaciones. La downlight es plenamente conforme con IC y ofrece un elevado ahorro energético sin renunciar a la calidad de luz.

### Datos del producto


|                                           |                      |                                                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Información general</b>                |                      | <b>Conexión</b>                                                           |                                                         |
| Fuente de luz sustituible                 | No                   | Cable volante con terminal de tornillo de 2 patillas + caja de terminales |                                                         |
| Lighting Technology                       | LED                  | <b>Temperatura</b>                                                        |                                                         |
| Escalera de valor                         | Esencial             | <b>Rango de temperatura ambiente</b>                                      |                                                         |
| Periodo de garantía                       | 3 años               | -20 °C a +40 °C                                                           |                                                         |
| <b>Datos técnicos de la luz</b>           |                      | <b>Controles y regulación</b>                                             |                                                         |
| Flujo luminoso                            | 2.000 lm             | Regulable                                                                 | No                                                      |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000 K               | Driver/unidad de alimentación/transformador                               | Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado) |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 83,00 lm/W           | <b>Mecánicos y de carcasa</b>                                             |                                                         |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 80                   | Material de la carcasa                                                    | Plástico                                                |
| Color de la fuente de luz                 | 3000 K/4300 K/6500 K | Material del reflector                                                    | Polycarbonato                                           |
| Apertura del haz de luz de la luminaria   | 110°                 | Material óptico                                                           | Polycarbonato                                           |
| <b>Operativos y eléctricos</b>            |                      | Fixation material                                                         | Acero inoxidable                                        |
| Tensión de entrada                        | 220 a 240 V          | Color de la carcasa                                                       | Blanco                                                  |
| Line Frequency                            | 50 or 60 Hz          | Acabado de cierre óptico/lente                                            | Esmerilado                                              |
| Frecuencia de entrada                     | 50 o 60 Hz           | Altura global                                                             | 64 mm                                                   |
| Consumo de energía                        | 24 W                 | Diámetro global                                                           | 225 mm                                                  |
| Factor de potencia (fracción)             | 0.8                  |                                                                           |                                                         |

# Ledinaire Downlight 3T Color

|                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobación y aplicación                       |                                                                                               |
| Código de protección de entrada               | IP20/44 [Protección de los dedos; protección de los cables, protección frente a salpicaduras] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK03 [0.3 J]                                                                                  |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase II                                                                            |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)        |                                                                                               |
| Cromaticidad inicial                          | (3000K@x=, 0.4339y=, 0.4033, 4300K@x=0.3647y=0.3607, 6500K@x=0.3123y=0.3284) 5SDCM            |
| Tolerancia de consumo de energía              | +/-10%                                                                                        |
| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)   |                                                                                               |
| Vida útil media L70B50                        | 35.000 hora(s)                                                                                |

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Datos de producto                          |                                       |
| Nombre de producto del pedido              | DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU |
| Nombre completo del producto               | DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU |
| Full EOC                                   | 871869966022200                       |
| Código de pedido                           | 66022200                              |
| Código 12NC                                | 929002066319                          |
| Cantidad por paquete                       | 1                                     |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718699660222                         |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 8                                     |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718699660239                         |

## Plano de dimensiones



|                                       |
|---------------------------------------|
| Product                               |
| DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU |

