



Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 og DN065C

DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 og DN065C, Recessed, 11 W, D150 mm, 950 lm, 3000 K, Mat, IP20/40

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lyskildefarve	830 Varm hvid
Driver inkluderet	Ja	Optiktype	Spredningsvinkel på 110°
Lighting Technology	LED	Lampens lysstrålespedning	110°
Plan	Værdi	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	28
Garantiperiode	5 år		
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader		
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s		
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja		
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	950 lm	Indgangsspænding	220 til 240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86,00 lm/W	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
		Startstrøm	4,03 A
		Starttid	0,272 ms
		Strømforbrug	11 W
		Effektfaktor (brøk)	0.75

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 og DN065C

Tilslutning	Forbindelsesenhed, 2-polet
Kabel	0,2 m kabel med kabelstik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	48

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Metal-plast
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Mat
Samlet højde	45 mm
Samlet diameter	175 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40 [Fingerbeskyttelse, lysflade]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.4367, 0.3933) 5SDCM
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,0046 %
------------------------------------	----------


Anvendelsesbetingelser

Velegnet til tilfældigt skift	Nej
-------------------------------	-----

Produktdata

Ordreproduktnavn	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU
Det fulde produktnavn	DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU
Full EOC	871869967939200
Ordrekode	67939200
Materialenr. (12NC)	929002220432
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699679392
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718699679408



Målskitse



Product	D	C
DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	175 mm	45 mm

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 og DN065C

Fotometriske data



General uniform lighting - DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU

Light Distribution Diagram - DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU

