



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 11 W, 150x150 mm, 1000 lm, 4000 K, Spredningsvinkel på 110°, Hvid, IP20/40

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Lighting Technology	LED
Plan	Værdi
CE-mærke	CE-mærke
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Lysstrøm	1.000 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80


Flimmerværdi (PstLM)	0,2
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,3
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Spredningsvinkel på 110°
Lampens lysstrålespedning	110°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	28
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	5,05 A
Strømforbrug	11 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilslutning	Blok med skruetilslutning, 2-polet
Kabel	0,2 m kabel uden stik

# Ledinaire SlimDownlight

Antal produkter på MCB af 16 A type B	280
<b>Temperatur</b>	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
<b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej
<b>Mekanik og armaturhus</b>	
Materiale for lampehus	Metal
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Mat
Samlet længde	175 mm
Samlet bredde	175 mm
Samlet højde	39 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	39 x 175 x 175 mm
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40 [Fingerbeskyttelse, lysflade]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

<b>Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)</b>	
Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
<b>Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)</b>	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,6 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på L65 50.000 timer	
<b>Anvendelsesbetingelser</b>	
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
<b>Produktdata</b>	
Ordreproduktnavn	DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ
Det fulde produktnavn	DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ
Full EOC	871951432900300
Ordrekode	32900300
Materialenr. (12NC)	929002664332
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514329003
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8719514329010

## Målskitse



Cut-out hole diameter - L150mm

