



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6

Tornado High Lumen on energiansäästölamppu, joka tuottaa kirkasta, lämpimän valkoista valoa. Lampulla on erinomainen suorituskyky (nopea syttyminen ja pitkä käyttöikä) ja se sopii erityisesti suurta valovirtaa vaativiin kohteisiin. Koristeellisen kierremuodon ansiosta Tornado High Lumen sopii hyvin kohteisiin, joissa valonlähde on suoraan näkyvissä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	10000 h
Kytkenäjäjakso	10000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	5550 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	5550 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	88 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	420
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73,96 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	60 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	75.0 W
Lampun virta (nim.)	350 mA

Vastaa teholtaan	340 W
Syttymisaika (nim.)	1,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (suurin)	60 s
Tehokerroin (nim.)	0.92
Jännite (nim.)	220-240 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	75 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	872790080832200
Tilaustuotteen nimi	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6
EAN/UPC – tuote	8727900808322
Tilauuskoodi	80832200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6


Tornado High Lumen

Materiaalinumero (12NC)	929676006301
Nettopaino (kappale)	0,360 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.
- Energiansäästölamput tulee toimittaa keräyspisteisiin kierrätystä varten.

Mittapiirros



Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6	293 mm	88,1 mm	102 mm

HL HS HV 10Kh EMI HPF 80W 220-240V E40WW

