



# Tornado High Lumen

## Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6

Perfektní energeticky úsporné řešení s vysokým světelným tokem, které lze používat na místech, kde je přímo viditelné, a využívat tak jeho dekorativní efekt.

### Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                             |                                | Index podání barev (CRI)                           |               |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Patice krytky                                | E40 [E40]                      | Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 80            |
| Nominální životnost                          | 10 000 h                       |                                                    | 60 %          |
| Cyklus zapnutí                               | 10 000                         | Provozní a elektrické                              |               |
| Jmenovitá životnost (hodiny)                 | 10 000 h                       | Frekvence sítě                                     | 50 or 60 Hz   |
| Lighting Technology                          | Compact Fluorescent Integrated | Vstupní frekvence                                  | 50 nebo 60 Hz |
| Světelně technické                           |                                | Spotřeba energie                                   | 75,0 W        |
| Kód barvy                                    | 865 [CCT of 6500K]             | Proud zdroje (jmen.)                               | 350 mA        |
| Světelný tok                                 | 5 550 lm                       | Doba spuštění (jmen.)                              | 1,5 s         |
| Barevné konstrukce                           | Studené denní světlo           | Účinník (zlomek)                                   | 0.92          |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 313                            | Napětí (jmen.)                                     | 220-240 V     |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 337                            | Řízení a stmívání                                  |               |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 6500 K                         | Stmívatelné                                        | Ne            |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                   | 73,96 lm/W                     |                                                    |               |

## Tornado High Lumen

### Mechanické a materiály

|              |         |
|--------------|---------|
| Tvar žárovky | Spirála |
|--------------|---------|

### Certifikace a použití

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Obsah rtuti (Hg) (max.)     | 5 mg   |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 75 kWh |

### Označení a balení

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Objednací název produktu | Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6 |
| Celý název výrobku       | Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6 |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                          | 872790080723300 |
| Objednací kód                     | 80723300        |
| Číslo materiálu (12NC)            | 929676006501    |
| Číslování SAP – počet v balení    | 1               |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro         | 8727900807233   |
| Číslování SAP – balení v krabičce | 6               |
| Pouzdro – EAN/UPC                 | 8727900807240   |

## Rozměrové výkresy

| Product                              | C (max) | F (max) | D (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6 | 293 mm  | 88,1 mm | 102 mm  |

