



# Eco Twister

## ECO Twister 23W WW E27 110-127V 1PF/12

Esta lámpara pequeña, compacta y con forma de espiral ofrece una vida útil de hasta 6000 horas. La familia incluye productos de 8 a 23 W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de las lámparas GLS de 30 a 100 W.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico cerrada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- Las lámparas fluorescentes compactas deben tratarse como desechos especiales; deben llevarse a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. La asociación de la industria europea de la iluminación ha establecido una infraestructura que permite reciclar mercurio, otros metales, vidrio, etc.

### Datos del producto

| Información general                    |                                |
|--|--------------------------------|
| Tapa-base                              | E27 [E27]                      |
| Vida útil nominal                      | 6.000 hora(s)                  |
| Ciclo del interruptor                  | 4.000                          |
| Vida útil promedio (horas)             | 6.000 hora(s)                  |
| Lighting Technology                    | Compact Fluorescent Integrated |
| Información técnica sobre la luz       |                                |
| Código de color                        | 827 [CCT of 2700K]             |
| Flujo luminoso                         | 1.380 lm                       |
| Designación de color                   | Blanco cálido (WW)             |
| Coordenada de cromaticidad X (nominal) | 463                            |
| Coordenada de cromaticidad Y (nominal) | 420                            |
| Temperatura de color correlacionada    | 2700 K                         |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 60 lm/W                        |
| Índice de producción de color (IRC)    | 77                             |

| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %        |
|---|-------------|
| Operación y aspectos eléctricos                 |             |
| Frecuencia de línea                             | 50 or 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                           | 50 o 60 Hz  |
| Consumo de energía                              | 23 W        |
| Corriente de la lámpara (nominal)               | 320 mA      |
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0,3 s       |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | <2 s        |
| Factor de potencia (fracción)                   | 0.5         |
| Voltaje (nominal)                               | 110-127 V   |
| Controles y atenuación                          |             |
| Regulable                                       | No          |

## Eco Twister

### Mecánica y carcasa

|                |         |
|----------------|---------|
| Forma del foco | Espiral |
|----------------|---------|

### Aprobación y aplicación


|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Producto de ahorro de energía     | Sí     |
| Contenido de mercurio (Hg) (máx.) | 2,5 mg |
| Consumo de energía kWh/1000 h     | 23 kWh |

### Información del producto

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre del producto del pedido | ECO Twister 23W WW E27 110-127V<br>1PF/12 |
|--------------------------------|---|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nombre del producto completo         | ECO Twister 23W WW E27 110-127V<br>1PF/12 |
| Full EOC                             | 871869643646200                           |
| Código del pedido                    | 929689001501                              |
| N.º de material (12NC)               | 929689001501                              |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1   |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8718696436462                             |
| Numerador: paquetes por caja externa | 12  |
| EAN/UPC - Caja                       | 8718696436479                             |

### Plano de dimensiones



| Product                                | D (max) | C (max)  | F (max) |
|--|---------|----------|---------|
| ECO Twister 23W WW E27 110-127V 1PF/12 | 60,0 mm | 115,5 mm | 50 mm   |

