



# Softone ESaver 6Y

## Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6

Lampe basse consommation associant confort et design, particulièrement adaptée à ceux qui recherchent à la fois une lumière douce tamisée et un design élégant, pour compléter leurs luminaires avec style

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

### Données du produit

Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 65 %	
Culot	E27 [E27]	<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Durée de vie nominale	10'000 h	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	30'000	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Durée de vie nominale (heures)	10'000 h	Consommation électrique	5.0 W
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated	Courant lampe (nom.)	35 mA
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Heure de démarrage (nom.)	1.5 s
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Temps de chauffe à 60 %	10-100 secondes s
Flux lumineux	200 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.6
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V
Coordonnée chromatique X	463	<b>Commandes et gradation</b>	
Coordonnée chromatique Y	420	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	40 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	82		

## Softone ESaver 6Y

### Mécanique et boîtier

Forme de la lampe A55 [A 55 mm]

### Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (max.) 2.0 mg

Taux de mercure (Hg) (nom.) 1.5 mg


Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh

### Données du produit

Nom du produit de la commande Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6

Nom de produit complet	Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6
Code EOC	871829168179300
Code de commande	68179300
Code 12NC	929689118101
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291681793
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291681809

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6	56.0 mm	109.0 mm	45.5 mm

