



Exterieur ESaver 6Y

Outdoor ES 16W WW E27 220-240V 1PF/6

Lampes décoratives basse consommation conçues pour une utilisation en extérieur et dans des environnements extrêmes. La gamme de produit offre un choix complet d'intensités adaptées aux différentes applications.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

Données du produit

Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 65 %	
Culot	E27 [E27]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie nominale	10'000 h	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	30'000	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Durée de vie nominale (heures)	10'000 h	Consommation électrique	16.0 W
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated	Courant lampe (nom.)	116 mA
Données techniques de l'éclairage		Heure de démarrage (nom.)	1 s
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Temps de chauffe à 60 %	10-100 secondes s
Flux lumineux	860 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.6
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V
Coordonnée chromatique X	463	Commandes et gradation	
Coordonnée chromatique Y	420	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	55 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	82		

Exterieur ESaver 6Y

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	B50 [B 50 mm]
-------------------	---------------

Approbation et application


Taux de mercure (Hg) (max.)	2.0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	16 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	Outdoor ES 16W WW E27 220-240V 1PF/6
-------------------------------	---

Nom de produit complet	Outdoor ES 16W WW E27 220-240V 1PF/6
Code EOC	871829117720300
Code de commande	17720300
Code 12NC	929689131501
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291177203
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291177210

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Outdoor ES 16W WW E27 220-240V 1PF/6	51 mm	154 mm	48.2 mm

