



# MASTER PL-Electronic

## MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V 1CT/6

Pinnoittamattomat energiaa säästävät MASTER-energiansäästölamput on erinomainen ratkaisu, kun tarvitset parasta suorituskykyä ja luotettavuutta.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria
- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia yms.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                    |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Kanta                             | E27 [E27]                      |
| Nimelliskäyttöikä                 | 20 000 tuntia                  |
| Sytytys                           | 50 000                         |
| Eliniän mitoitusarvo (tuntia)     | 20 000 tuntia                  |
| Lighting Technology               | Compact Fluorescent Integrated |
| Valaistuksen tekniset tiedot      |                                |
| Värikoodi                         | 827 [CCT of 2700K]             |
| Valovirta                         | 2 250 lm                       |
| Värimerkki                        | Lämmin valkoinen (WW)          |
| Kromaattisuuskordinaatti X (nim.) | 463                            |
| Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.) | 420                            |
| Vastaava värilämpötila (nim.)     | 2700 K                         |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 68,2 lm/W                      |
| Värintoistoindeksi (CRI)          | 82                             |

| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 65 %         |
|---------------------------------------|--------------|
| Käyttö- ja sähkö tiedot               |              |
| Viivatiheys                           | 50 or 60 Hz  |
| Syöttötaajuus                         | 50 tai 60 Hz |
| Virrankulutus                         | 33,0 W       |
| Lampun virta (nim.)                   | 155 mA       |
| Syttymisaika (nim.)                   | 1,0 s        |
| Tehokerroin (murtoluku)               | 0.9          |
| Jännite (nim.)                        | 220-240 V    |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys       |              |
| Himmennettävä                         | Ei           |
| Mekaaniset tiedot ja runko            |              |
| Hehkulampun muoto                     | Sauva        |

## MASTER PL-Electronic

### Merkinnät ja luokitukset


|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin) | 1,5 mg |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)   | 1,4 mg |
| Energiankulutus kWh/1000 h      | 33 kWh |

### Tuotetiedot

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Tilaustuotteen nimi | MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V 1CT/6 |
| Koko tuotenimi      | MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V 1CT/6 |
| Full EOC            | 871150065999610                         |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Tilauskoodi                          | 65999610      |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 929689132501  |
| Paikallinen koodi                    | 4923598       |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1             |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8711500659996 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 6             |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8727900210378 |

### Mittapiirros



| Product                                 | D (max) | C (max)  | F (max) |
|-----------------------------------------|---------|----------|---------|
| MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V 1CT/6 | 39,6 mm | 196,2 mm | 48 mm   |

