



Tornado T2

Tornado T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6

Lampada a risparmio energetico dalle performance elevate. Questa lampada offre il connubio ideale di efficienza energetica elevata e formato estremamente compatto. Un ulteriore vantaggio è costituito dalla durata molto lunga.

Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	10.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	10.000
Durata specificata (ore)	10.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	475 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	313
Coordinata cromatica Y (Nom)	337
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	59 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80


LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	65 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	8,0 W
Corrente lampada (Nom)	60 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Tornado T2

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Spirale
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,0 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Tornado T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6
Nome completo prodotto	Tornado T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6

Full EOC	871829111712400
Codice d'ordine	11712400
Codice materiale (12NC)	929689134401
Codice locale	MTOR12Y8E14CDL
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291117124
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291117131

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	96,5 mm	40,5 mm

