



Softone ESaver Globe 6Y

Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH/4

Lampes basse consommation couvertes décoratives en forme de globe pour les applications grand public. La gamme de produits comprend différentes tailles de globe, pour faciliter au maximum le remplacement de la plupart des lampes incandescentes.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	10'000 h
Nombre de cycles d'allumage	30'000
Durée de vie nominale (heures)	10'000 h
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	600 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	463
Coordonnée chromatique Y	420


Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	50 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique	12.0 W
Courant lampe (nom.)	91 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.3 s
Facteur de puissance (fraction)	0.6

Softone ESaver Globe 6Y

Tension (nom.)	220-240 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	G93 [G 93 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (max.)	2.0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH/4
Nom de produit complet	Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH/4
Code EOC	871150083013545
Code de commande	83013545
Code 12NC	929689151301
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500830135
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500830951

Schéma dimensionnel



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH/4	153 mm	48.2 mm

