



# Tornado T2

## Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6

En ytterligare fördel är den mycket långa livslängden. Lågenergilampa med hög prestanda och optimal kombination av hög energieffektivitet, kompakt storlek och lång livslängd.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa utgör en hälsorisk. Trots det rekommenderar vi att du vädrar det aktuella rummet i 30 minuter och använder handskar när du avlägsnar lampdelarna. Placera dem i en försluten plastpåse och lämna den till din lokala avfallsanläggning för återvinning. Använd ej dammsugare.
- Kompakta lysrör behandlas som specialavfall och måste därför lämnas till återvinningscentralen där de sorteras i European Lighting Industrys särskilda infrastruktur för återvinning av bl.a. glas samt kvicksilver och andra metaller.

### Produktdata

|                                 |                                |                                                         |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Allmän information</b>       |                                | <b>LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)</b> 65 % |                |
| Socket                          | E27 [E27]                      |                                                         |                |
| Nominell livslängd              | 10 000 h                       |                                                         |                |
| Driftcykel                      | 10 000                         |                                                         |                |
| Specificerad livslängd (timmar) | 10 000 h                       |                                                         |                |
| Lighting Technology             | Compact Fluorescent Integrated |                                                         |                |
| <b>Ljusteknik</b>               |                                | <b>Drift och elektricitet</b>                           |                |
| Färgkod                         | 827 [CCT of 2700K]             | Line Frequency                                          | 50 or 60 Hz    |
| Ljusflöde                       | 1 570 lm                       | Ingångsfrekvens                                         | 50 eller 60 Hz |
| Färgbeteckning                  | Varmvit (WW)                   | Effektförbrukning                                       | 23,0 W         |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)  | 463                            | Lampström (nom)                                         | 170 mA         |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)  | 420                            | Tändningstid (nom)                                      | 0,3 s          |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 2700 K                         | Effektfaktor (fraktion)                                 | 0.6            |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 67 lm/W                        | Spänning (nom)                                          | 220-240 V      |
| Färgåtergivningsindex           | 82                             |                                                         |                |
|                                 |                                | <b>Styrenheter och dimring</b>                          |                |
|                                 |                                | Dimbar                                                  | Nej            |
|                                 |                                | <b>Mekanik och armaturhus</b>                           |                |
|                                 |                                | Lampform                                                | Spiral         |

## Tornado T2

### Användning och godkännande


|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Kviksilverinnehåll (Hg) (max)   | 2,5 mg |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)   | 2 mg   |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 23 kWh |

### Produktdata

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn  | Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6 |
| Fullständigt produktnamn | Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6 |
| Full EOC                 | 872790092594400                      |
| Beskrivning av lokal kod | 8345904                              |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Beställningsnummer                        | 92594400      |
| Materialnummer (12NC)                     | 929689154101  |
| Lokal kod                                 | 8345904       |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8727900925944 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 6             |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8727900925951 |

### Måttskiss



| Product                              | D (max) | C (max)  | F (max) |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6 | 61,5 mm | 118,5 mm | 50,5 mm |

