



# Economy stick

## Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6

Βασικός, μη καλυμμένος λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας, με μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Το προϊόν περιλαμβάνει ποιότητα Philips σε καθημερινή, χαμηλή τιμή.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Αν σπάσετε ένα λαμπτήρα, είναι εξαιρετικά απίθανο να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η υγεία σας. Αν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε το δωμάτιο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε την καλά και αποθέστε την στα προς ανακύκλωση απορρίματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.
- Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόρριματα και να μεταφέρονται στις τοπικές εγκαταστάσεις απορριμάτων προς ανακύκλωση. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτισμού έχει δημιουργήσει υποδομή ικανή να ανακυκλώνει υδράργυρο, άλλα μέταλλα, γυαλί κ.λπ.

### Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                                  |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Βάση-κάλυμμα                                         | E27 [E27]                      |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής                             | 6.000 h                        |
| Κύκλος λειτουργίας                                   | 6.000                          |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)                      | 6.000 h                        |
| Lighting Technology                                  | Compact Fluorescent Integrated |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                      |                                |
| Κωδικός χρώματος                                     | 865 [CCT of 6500K]             |
| Φωτεινή ροή                                          | 1.390 lm                       |
| Ανάθεση χρωμάτων                                     | Ψυχρό φως ημέρας               |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)                | 313                            |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)                | 337                            |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 6500 K                         |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)            | 61 lm/W                        |


| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                     | 80                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 %                |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας                 |                     |
| Line Frequency                                        | 50 or 60 Hz         |
| Συχνότητα εισόδου                                     | 50 ή 60 Hz          |
| Κατανάλωση ενέργειας                                  | 23,0 W              |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)                      | 160 mA              |
| Χρόνος έναρξης (ονομ.)                                | 0,3 s               |
| Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού                  | 5-40 δευτερόλεπτα s |
| Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)                           | 0.6                 |
| Τάση (ονομ.)                                          | 220-240 V           |

Economy stick

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης |                                         |
| Με ρύθμιση έντασης                        | Όχι                                     |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα         |                                         |
| Σχήμα λαμπτήρα                            | Σωλήνας                                 |
| Έγκριση και Εφαρμογή                      |                                         |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)     | 2,0 mg                                  |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)    | 1,5 mg                                  |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες        | 23 kWh                                  |
| Στοιχεία προϊόντος                        |                                         |
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος               | Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6 |

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Πλήρες όνομα προϊόντος                     | Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6 |
| Full EOC                                   | 871829121681000                         |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | EST/23/E27C/P6                          |
| Κωδικός παραγγελίας                        | 21681000                                |
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 929689156201                            |
| Τοπικός κωδικός                            | EST/23/E27C/P6                          |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1                                       |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8718291216810                           |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 6                                       |
| EAN/UPC - Κιβώπο                           | 8718291216827                           |

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product                                 | D (max) | C (max) | F (max) |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|
| Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6 | 36,0 mm | 160 mm  | 48,4 mm |

