



# Economy Twister

## EconomyTwister 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Economy Twister to rodzina podstawowych kompaktowych świetlówek w kształcie spirali emitujących bardzo dobry strumień świetlny. Pozwala obniżyć zużycie prądu nawet o 80% w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, ma 10 razy większą żywotność i emituje ciepłe białe światło.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamkniętym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetłówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejczycy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E27 [E27]                      |
| Nominalny okres eksploatacji            | 6 000 h                        |
| Cykl Przetwarzania                      | 6 000                          |
| Trwałość Znamionowa (Godziny)           | 6 000 h                        |
| Lighting Technology                     | Compact Fluorescent Integrated |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                |
| Kod barwy                               | 827 [CCT of 2700K]             |
| Strumień Świetlny                       | 1 570 lm                       |
| Oznaczenie koloru                       | barwa ciepło-biała (WW)        |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 463                            |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 420                            |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 2700 K                         |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 67 lm/W                        |

| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                         | 81           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)                                 | 70 %         |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |              |
| Częstotliwość linii                                                   | 50 or 60 Hz  |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 lub 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 23,0 W       |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 170 mA       |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,3 s        |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 5–40 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0.6          |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220–240 V    |

## Economy Twister

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|               |          |
|---------------|----------|
| Kształt bańki | Spiralne |
|---------------|----------|

### Certyfikaty i zastosowania

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Zawartość rtęci (Hg) (Max) | 2,5 mg |
|----------------------------|--------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 23 kWh |
|-------------------------------------------|--------|

### Dane techniczne produktu

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | EconomyTwister 23W WW E27<br>220-240V 1PF/6 |
|------------------------------|---------------------------------------------|

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Pełna nazwa produktu | EconomyTwister 23W WW E27<br>220-240V 1PF/6 |
|----------------------|---------------------------------------------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Full EOC | 871829121717600 |
|----------|-----------------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Kod zamówienia | 21717600 |
|----------------|----------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Materiał Nr (12NC) | 929689258101 |
|--------------------|--------------|


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
|-------------------------------|---|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie | 8718291217176 |
|------------------------------|---------------|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Numerator - Packs per outer box | 6 |
|---------------------------------|---|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN/UPC - Opakowanie | 8718291217183 |
|----------------------|---------------|

## Rysunki techniczne



| Product                                  | D (max) | C (max)  | F (max) |
|------------------------------------------|---------|----------|---------|
| EconomyTwister 23W WW E27 220-240V 1PF/6 | 61,5 mm | 118,5 mm | 50,5 mm |

