



PAR 38 Downlighter ESaver 8 000 h

PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6

Lampe basse consommation destinée à remplacer les lampes à réflecteur incandescentes ou halogènes, dans les applications professionnelles ou domestiques

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	6'000 h
Nombre de cycles d'allumage	3'000
Durée de vie nominale (heures)	6'000 h
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	120 degré(s)
Flux lumineux	945 lm
Intensité lumineuse (nom.)	280 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	463

Coordonnée chromatique Y	420
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	50 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	945 lm


Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique	18.0 W
Courant lampe (nom.)	140 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.3 s
Temps de chauffe à 60 %	10-100 secondes s

PAR 38 Downlighter ESaver 8 000 h

Facteur de puissance (fraction)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR38 [PAR 4,75 pouces/121 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (max.)	2.0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6

Nom de produit complet	PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6
Code EOC	871016321671310
Code de commande	21671310
Code 12NC	929689611309
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163216713
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163216737

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6	122 mm	140.2 mm	43.5 mm

