



Tornado T2 Automatic

Tornado T2 Autom 15W WW E27 1PF/6

Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας με ενσωματωμένο αισθητήρα, σχεδιασμένος ιδανικά για τους χώρους που πρέπει να φωτίζονται τη νύχτα. Ανάβει αυτομάτως το σούρουπο και σβήνει με το φως της ημέρας. Ο αυτόματος αισθητήρας φωτός είναι εύχρηστος, το Tornado έχει λαμπερό φως υψηλών επιδόσεων και τοποθετείται οπουδήποτε, χάρη στη σχεδίαση του με ακόμα μικρότερες διαστάσεις.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Αν σπάσετε ένα λαμπτήρα, είναι εξαιρετικά απίθανο να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η υγεία σας. Αν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε το δωμάτιο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε κλειστή πλαστική σακούλα και μεταφέρετέ τα στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.
- Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα και να μεταφέρονται στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτισμού έχει μια υποδομή ικανή να ανακυκλώνει υδράργυρο, άλλα μέταλλα, γυαλί κ.λπ.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	10.000 h
Κύκλος λειτουργίας	10.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	10.000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	900 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	463
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	420

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	900 lm/W
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	65 %


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	15,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	100 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,3 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.6

Tornado T2 Automatic

Τάση (ονομ.)	220-240 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβληµα	
Σχήµα λαµπτήρα	Σπιράλ
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (µεγ.)	2,0 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονοµ.)	1,5 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	15 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνοµα παραγγέλιας προϊόντος	Tornado T2 Autom 15W WW E27 1PF/6

Πλήρες όνοµα προϊόντος	Tornado T2 Autom 15W WW E27 1PF/6
Full EOC	872790084448101
Υπολογισµένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TOR2A/15/E27W/P
Κωδικός παραγγέλιας	84448101
Αρ. υλικού (12NC)	929689639101
Τοπικός κωδικός	TOR2A/15/E27W/P
Αριθµητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900844481
Αριθµητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο	8718291161752

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 Autom 15W WW E27 1PF/6	51,0 mm	107,5 mm	42,5 mm

