



# Energy Saver GU24

## EL/mdTQS 13W GU24

Vous cherchez un dispositif à faible consommation qui ne ressemble à nul autre? La famille Energy Saver de Philips offre des options d'éclairage à faible consommation qui fournissent non seulement un éclairage similaire à celui des ampoules incandescentes standard, mais qui se présentent également sous la même forme classique. Essayez les lampes Energy Saver de Philips et admirez leur éclairage de qualité réellement supérieure adapté à vos besoins.

### Données du produit

| Renseignements généraux        |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Culot-Base                     | GU24                           |
| Durée de vie nominale          | 10 000 h                       |
| Cycle de commutation           | 5 000                          |
| Durée de vie nominale (heures) | 10 000 h                       |
| Lighting Technology            | Compact Fluorescent Integrated |

| Données techniques sur l'éclairage        |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Code de couleur                           | 827 [CCT of 2700K] |
| Flux lumineux                             | 900 lm             |
| Désignation de couleur                    | Blanc chaud (BC)   |
| Coordonnée de chromaticité X (nominale)   | 459                |
| Coordonnée de chromaticité Y (nominale)   | 412                |
| Température de couleur proximale (nom.)   | 2700 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)           | 67 lm/W            |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)        | 80                 |
| Llmf à la fin de la durée nominale (nom.) | 50 %               |

| Fonctionnement et électricité |             |
|-------------------------------|-------------|
| Line Frequency                | 50 or 60 Hz |
| Fréquence d'entrée            | 50 ou 60 Hz |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Consommation                    | 13,0 W    |
| Courant de la lampe (nom.)      | 210 mA    |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.55      |
| Tension (nom.)                  | 110-127 V |

| Commandes et gradation |     |
|------------------------|-----|
| Intensité variable     | Non |

| Mécanique et boîtier |          |
|----------------------|----------|
| Forme de l'ampoule   | EL/mdTQS |


| Approbation et utilisation           |        |
|--------------------------------------|--------|
| Contenu en mercure (Hg) (max.)       | 2 mg   |
| Consommation d'énergie en kWh/1000 h | 13 kWh |

| Données de produit                  |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Nom du produit de la commande       | EL/mdTQS 13W GU24 |
| Nom complet du produit              | EL/mdTQS 13W GU24 |
| Code de commande                    | 454199            |
| Numéro de matériau (12 CN)          | 929689791101      |
| Numérateur – Quantité par emballage | 1                 |

# Energy Saver GU24

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| EAN/CUP - Produit/Boîtier                    | 046677454197   |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 6              |
| EAN/CUP – Boîte                              | 50046677454192 |

## Schéma dimensionnel



| Product           | D (max) | C (max) | F (max) |
|-------------------|---------|---------|---------|
| EL/mdTQS 13W GU24 | 51,5 mm | 95,0 mm | 42,5 mm |

