



# Tornado T2

## TornadoT2 8y 20W CDL E27 220-240V 1CT/12

Высокоэффективная энергосберегающая лампа. Эта лампа предлагает наилучшее сочетание высоких энергоэффективности и компактности. Кроме того, лампа прослужит очень долго.

### Предупреждение и условия безопасности

- Маловероятно, что нарушение целостности лампы отрицательно скажется на состоянии вашего здоровья. Если лампа разбилась, необходимо проветрить помещение в течение 30 минут и собрать осколки, желательно в перчатках. Уберите осколки в закрывающийся пластиковый пакет и отнесите в местный центр приема отходов для переработки. Запрещается использовать пылесос для сбора осколков.
- Компактные флуоресцентные лампы приравниваются к продуктам специальной категории, которые необходимо передавать в местный центр приема отходов для переработки. Европейские компании, занимающиеся осветительными приборами, создали инфраструктуру, способную перерабатывать ртуть, другие металлы, стекло и т. д.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Номинальный срок службы	8 000 часов
Цикл переключения	5 000
Срок службы (часов)	8 000 часов
Осветительная технология	Compact Fluorescent Integrated
Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [CCT of 6500K]
Светоотдача	1 200 лм
Обозначение цвета	Холодный дневной свет
Координата цветности X (ном.)	313
Координата цветности Y (ном.)	337
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	61 лм/Вт

Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 or 60 Hz
Входная частота	50 или 60 Hz
Энергопотребление	20 Вт
Ток лампы (ном.)	150 mA
Время включения (ном.)	0,3 s
Коэффициент мощности (доля)	0,6
Напряжение (ном.)	220-240 Вt

## Tornado T2

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

### Механические компоненты и корпус

Форма колбы	Спиральная
-------------	------------

### Соответствие требованиям и область применения


Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,5 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	20 kWh

### Данные об изделии

Название продукта для заказа	TornadoT2 8y 20W CDL E27 220-240V 1CT/12
------------------------------	---

Полное название продукта	TornadoT2 8y 20W CDL E27 220-240V 1CT/12
Полный код продукта	871829166294500
Код заказа	929689848410
Материал № (12NC)	929689848410
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291662945
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291662952

### Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)	F (max)
TornadoT2 8y 20W CDL E27 220-240V 1CT/12	56,5 мм	111,5 мм	47 мм

