



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-C 8W/827 E27 230-240V 1CT/6

Pinnoittamattomat energiaa säästävät MASTER-energiansäästölamput on erinomainen ratkaisu, kun tarvitset parasta suorituskykyä ja luotettavuutta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria
- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia yms.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	20 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	15 000 tuntia
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta (min.)	390 lm
Valovirta	432 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	467
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	424
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	50 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	65 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Virrankulutus	8 W
Lampun virta (nim.)	65 mA
Tehokerroin (murtoluku)	0.52
Jännite (nim.)	230-240 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Sauva

MASTER PL-Electronic

Merkinnät ja luokitukset


Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,41 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PLE-C 8W/827 E27 230-240V 1CT/6
Koko tuotenimi	MASTER PLE-C 8W/827 E27 230-240V 1CT/6
Full EOC	871150026358200
Tilauskoodi	26358200

Tuotekoodi (12NC)	929730582709
Paikallinen koodi	4923507
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500263582
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718291685456

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-C 8W/827 E27 230-240V 1CT/6	28,0 mm	119,2 mm	40,3 mm

