



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6

Energooszczędne lampy MASTER — najlepsza propozycja dla użytkowników oczekujących najlepszych parametrów oświetleniowych i niezawodności.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamkniętym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejczycy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	20 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	20 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Światłny	1 500 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	457
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	416
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	63 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	65 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Zużycie energii	23,0 W
Lamp Current (Nom)	156 mA
Czas uruchomienia (Nom)	1,0 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,6
Napięcie (Nom)	220-240 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

MASTER PL-Electronic

Mechanika i korpus

Kształt bańki	Podłużne
---------------	----------

Certyfikaty i zastosowania

Zawartość rtęci (Hg) (Max)	1,5 mg
----------------------------	--------

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,41 mg
----------------------------	---------


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	23 kWh
---	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V
	1CT/6

Pełna nazwa produktu	MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V
	1CT/6
Full EOC	871150075144710
Kod zamówienia	75144710
Materiał Nr (12NC)	929747197004
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500751447
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8711500761415

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6	39,6 mm	152,2 mm	48,0 mm

