



MASTER PL- Electronic Polar

MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6

Καλεμμένοι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας για επαγγελματικές εφαρμογές εξωτερικού χώρου - η τέλεια επιλογή για τελικούς χρήστες οι οποίοι απαιτούν τη βέλτιστη απόδοση και αξιοπιστία. Η οικογένεια προϊόντων προσφέρει διάφορες επιλογές ισχύος, ώστε να εξυπηρετούνται διάφορες εφαρμογές

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Αν σπάσετε ένα λαμπτήρα, είναι εξαιρετικά απίθανο να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η υγεία σας. Αν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε το δωμάτιο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε κλειστή πλαστική σακούλα και μεταφέρετέ τα στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.
- Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα και να μεταφέρονται στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτισμού έχει δημιουργήσει υποδομές με τη δυνατότητα ανακύκλωσης υδραργύρου, άλλων μετάλλων, γυαλιού κ.λπ.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	1.485 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	457
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	416

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	63 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	65 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	23,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	156 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	1,0 s

MASTER PL-Electronic Polar

Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.6
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα	Σωλήνας
----------------	---------

Έγκριση και Εφαρμογή


Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	1,5 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,41 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	23 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγής προϊόντος	MASTER PL-E Polar 23W/827 E27
	1CH/6

Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6
Full EOC	871150066005310
Κωδικός παραγωγής	66005310
Αρ. υλικού (12NC)	929747197104
Τοπικός κωδικός	MPLP/23/E27W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500660053
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500831606

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6	50,8 mm	158,0 mm	48,0 mm

