



Projecteur Designer DF5

DF5 FLM 42F K Fluorescent Medium

DF5 FLM 42F K Fluorescent Medium

Les professionnels de l'éclairage et les spécificateurs sont souvent confrontés à des situations dans lesquelles l'éclairage paysager de basse tension est inadéquat et les projecteurs à grande échelle sont tout simplement trop envahissants en raison de leur flux lumineux et de leurs dimensions importantes. Le projecteur Designer DF5 de Philips Gardco comble cette lacune du plan d'éclairage avec élégance puisqu'il s'agit d'un luminaire haute performance extrêmement polyvalent qui allie durabilité, silhouette sobre et six distributions d'éclairage. La conception en cylindre arrondi propre aux projecteurs Philips Gardco se reflète dans les lignes modernes et minimalistes du projecteur DF5. Malgré ses petites dimensions 12 po de largeur x 5 po de profondeur (30,5 cm x 12,7 cm), ce projecteur est néanmoins imposant par sa silhouette et sa construction entièrement de qualité commerciale. Le boîtier en aluminium et le pivot de montage sont moulés et recouverts d'une peinture en poudre qui résiste à la décoloration et à l'abrasion. Le projecteur DF5 reprend la forme et la fonction des projecteurs Philips Gardco de plus grandes dimensions, mais peut être placé discrètement derrière les plantes et arbustes, dans les plates-bandes et dans les niches architecturales. Le projecteur DF5 propose six systèmes optiques à facettes de précision dont l'objectif est de fournir une distribution particulière et un défilement net des reflets, deux impératifs de Philips Gardco. Lorsqu'elles sont couplées à des lampes de 70 W maximum (lampe fluorescente à trois tubes de 42 W), les facettes précises des systèmes optiques donnent au concepteur d'éclairage une grande souplesse en matière de positionnement du luminaire et de distribution d'éclairage pendant la nuit. Aucun autre luminaire comparable n'offre cette capacité de contrôle optique.

Données du produit

Renseignements généraux			
Code du source de la lampe	CFL	Quantité de lampes	1
Watts de la lampe	42	Type de distribution photométrique	Moyen

Projecteur Designer DF5

Montage	Sol / plancher
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/277/UNIV V
Mécanique et boîtier	
Forme	Rond

Données de produit	
Nom du produit de la commande	DF5 FLM 42F K Fluorescent Medium
Catalog Number	DF5-FLM-42F-K
Code de commande	DF5-FLM-42F-K
Catalog Number Description	DF5 FLM 42F K Fluorescent Medium
Numéro de matériau (12NC)	GAR1004176

