



SL-26 Composite enfoui

Inground, composite, 150W HPS, 120V

Inground, composite, 150W HPS, 120V

Le SL-43 est un luminaire enfoui commercial offrant un boîtier de composite Rhinolite moulé par compression et résistant à la corrosion dans les environnements d'éclairage hostiles. Le boîtier inclut deux entrées de conduit à filetage NPT de 3/4 po et est séparé du logement de ballast par une chambre anti-fuites scellée hermétiquement. Le logement du ballast est scellé et est également séparé du logement de la lampe par une chambre anti-fuites. Le luminaire s'installe dans les applications d'éclairage architectural, arbres, fûts de drapeaux, accentuations d'immeubles et éclairage mural.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	HPS
Watts de la lampe	150
Quantité de lampes	1
Montage	Enfoui

Fonctionnement et électricité	
Tensions	120 V

Données de produit	
Nom du produit de la commande	Inground, composite, 150W HPS, 120V
Catalog Number	SL-43
Code de commande	SL-43
Catalog Number Description	Inground, composite, 150W HPS, 120V
Numéro de matériau (12NC)	HAD30000032