



# Cadre De Montage 8 3/4 Po

## 8 3/4" Vandal/Wet 100W ED17 Mh Elec 120V

### 8 3/4" Vandal/Wet 100W ED17 Mh Elec 120V

Le luminaire antivandalisme / pour endroits mouillés incorpore le système de verrouillage breveté RotoLockMC; la fermeture de l'anneau moulé, par simple blocage à torsion, assure l'étanchéité de l'appareil. Il se verrouille à l'aide d'une seule vis pour p

#### Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	MH
Watts de la lampe	100
Code de l'enveloppe de la lampe	BT/ED/E-17
Quantité de lampes	1
Types d'encastres	Cadres de montage pour plafond non isolé
Montage	Encastré
Fonctionnement et électricité	
Watts maximum de la lampe	100
Mécanique et boîtier	
Code du format de l'ouverture	8 3/4 in

Forme	Rond
Données de produit	
Nom du produit de la commande	8 3/4" Vandal/Wet 100W ED17 Mh Elec 120V
Catalog Number	VA8D10MHE1
Code de commande	VA8D10MHE1
Catalog Number Description	8 3/4" Vandal/Wet 100W ED17 Mh Elec 120V
Numéro de matériau (12NC)	LIGC00001310