



# Vetro PS suspendu

Vetro Pendant, 8W LED, 3000K CCT, Satin Aluminum, Universal Voltage 120/277V (see PS-conical or PS-cylindrical spec sheet for Glass/Acrylic options)

Vetro Pendant, 8W LED, 3000K CCT, Satin Aluminum, Universal Voltage 120/277V (see PS-conical or PS-cylindrical spec sheet for Glass/Acrylic options)

Aluminium machiné satiné et verre opale soufflé bouche. Une proportion élégante de matériaux conçus pour procurer un élément de concept et un luminaire efficace. Tête d'alimentation et verre vendus séparément.

## Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	3000K
IRC	78
Montage	Suspendu
Fonctionnement et électricité	
Watts à l'entrée de la lampe	6
Tensions	120/277 V
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	104

Données de produit	
Nom du produit de la commande	Vetro Pendant, 8W LED, 3000K CCT, Satin Aluminum, Universal Voltage 120/277V (see PS-conical or PS-cylindrical spec sheet for Glass/Acrylic options)
Catalog Number	PS01LW30SAU
Code de commande	PS01LW30SAU
Catalog Number Description	Vetro Pendant, 8W LED, 3000K CCT, Satin Aluminum, Universal Voltage 120/277V (see PS-conical or PS-cylindrical spec sheet for Glass/Acrylic options)
Numéro de matériau (12NC)	LIGU60005645