



# LightFlood DEL - projecteurs sur rail

LightFlood LED, 2000lm, 3000K, Matte Black

LightFlood LED, 2000lm, 3000K, Matte Black

Projecteur DEL à rendement élevé procurant une douce lumière tout en utilisant moins d'énergie que les sources fluorescentes et à halogénures céramiques.

## Données du produit

Renseignements généraux	
Quantité de lampes	1
Température de couleur	3000K
Type de distribution photométrique	Projecteur
Montage	Rail

  

Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	2000

Données de produit	
Nom du produit de la commande	LightFlood LED, 2000lm, 3000K, Matte Black
Catalog Number	LLF230BK
Code de commande	LLF230BK
Catalog Number Description	LightFlood LED, 2000lm, 3000K, Matte Black
Numéro de matériau (12NC)	LIGU60012773