



Candela (CAND1-PC)

Candela, 100 HPS, CLEAR POLYCARBONATE GLOBE

Candela, 100 HPS, CLEAR POLYCARBONATE GLOBE

Le luminaire Candela, alliant polyvalence, style traditionnel et inspiration européenne, donnera le ton à tout projet. L'attention portée aux détails est peut-être l'aspect le plus important de la série Candela. Du style nautique d'inspiration européenne jusqu'au large éventail de systèmes optiques disponibles, en passant par un large assortiment d'accessoires s'harmonisant avec ce luminaire, rien n'a été laissé au hasard pour donner aux décideurs une flexibilité et un choix d'options sans précédent. Le Candela est doté d'un engin lumineux DEL, qui procure une plus grande longévité et économie d'énergie. Il s'agit d'une solution d'éclairage fiable et appropriée pour les environnements marins, les routes, les parcs et autres applications urbaines. [Lumec3D : Configurateur 3D en ligne](http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_fr.php)

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	HPS
Watts de la lampe	100
Montage	Bras de fût
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/208/240/277/347 V
Mécanique et boîtier	
Forme	Rond

Données de produit	
Nom du produit de la commande	Candela, 100 HPS, CLEAR POLYCARBONATE GLOBE
Catalog Number	CAND1-PC-100HPS-C-LMP
Code de commande	CAND1-PC-100HPS-C-LMP
Catalog Number Description	Candela, 100 HPS, CLEAR POLYCARBONATE GLOBE
Numéro de matériau (12NC)	LUM00000831