



Callisto en bout de fût (CAL62)

Calisto, 70 MH, Type II, Short, Semicutoff

Calisto, 70 MH, Type II, Short, Semicutoff

La qualité de la production et l'attention apportée aux détails garantissent sa durabilité, et ce, même dans les environnements les plus rudes. Inspirée par des éléments classiques et contemporains, la série Callisto jette un éclairage intemporel sur tout projet. La combinaison de deux technologies d'éclairage assure un contrôle optimal de la lumière tout en contribuant à l'ambiance d'un projet et à la préservation du ciel étoilé. La série Callisto constitue le choix parfait pour ceux qui recherchent le raffinement, un style unique et la performance. http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_fr.php target="_blank">Lumec3D : Configurateur 3D en ligne

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	MH
Watts de la lampe	70
Type de distribution photométrique	Type II
Montage	En bout de fût
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/208/240/277/347 V
Mécanique et boîtier	
Forme	Rond

Données de produit	
Nom du produit de la commande	Calisto, 70 MH, Type II, Short, Semicutoff
Catalog Number	CAL62-70MH-G2
Code de commande	CAL62-70MH-G2
Catalog Number Description	Calisto, 70 MH, Type II, Short, Semicutoff
Numéro de matériau (12NC)	LUM70000982