



Sérénade DSX en bout de fût (S56)

Serenade DSX, 200 HPS, Type IV, Medium, Noncutoff

Serenade DSX, 200 HPS, Type IV, Medium, Noncutoff

Inspirée par le style du début du XXe siècle, la série Sérénade affiche son originalité avec un mélange agréable de caractéristiques alliant construction robuste, esthétique et efficacité. Le Sérénade DSX incorpore un système sophistiqué de réflecteur et réfracteur. L'efficacité supérieure et l'optique défilée IES sont deux des nombreux avantages qu'offre ce modèle. Avec aussi peu que 1 % d'émission de lumière vers le ciel, la série Sérénade DSX s'affranchit des imitations, tandis que l'efficacité supérieure peut aider à réduire la consommation énergétique. Un système optique IP66 scellé protège les composantes des contaminants, pour une performance inégalée des années durant. [Lumec3D : Configurateur 3D en ligne](http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_fr.php)

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	HPS
Watts de la lampe	200
Type de distribution photométrique	Type IV
Montage	En bout de fût Bras de fût

Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/208/240/277/347/480 V

Mécanique et boîtier	
Forme	Rond

Données de produit	
Nom du produit de la commande	Serenade DSX, 200 HPS, Type IV, Medium, Noncutoff
Catalog Number	S56C1-SFOK-200HPS-ACDR-DSH3-HS
Code de commande	S56C1-SFOK-200HPS-ACDR-DSH3-HS
Catalog Number Description	Serenade DSX, 200 HPS, Type IV, Medium, Noncutoff
Numéro de matériau (12NC)	LUM70007328