



Transit luminaire suspendu (TR20)

Transit 32 LED, Type 4, Flat Lens

Transit 32 LED, Type 4, Flat Lens - 99 lm/W

La polyvalence et le caractère du luminaire Transit DEL en bout de fût de Philips Lumec Transit sont clairs. Alliant des allures industrielles étonnantes et une performance photométrique incomparable, les luminaires Transit combinent le style moderne et traditionnel réputé des luminaires de Philips Lumec pour en faire des choix idéaux pour un éclairage de grandes surfaces urbain. Confortable à toutes les hauteurs de montage avec un vaste choix d'optiques, d'options de styles et de flux lumineux le luminaire Transit devient le choix par excellent pour les exigences de vos projets d'éclairage.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	3000K
Type de distribution photométrique	Type IV
Montage	Suspendu Bras de fût
Fonctionnement et électricité	
Watts à l'entrée de la lampe	54
Tensions	120/208/240/277/347/480 V
Mécanique et boîtier	
Forme	Rond

Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	5367
Efficacité	99 lm/W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	Transit 32 LED, Type 4, Flat Lens
Catalog Number	TR20-55W32LED3K-G2-LE4F
Code de commande	TR20-55W32LED3K-G2-LE4F
Catalog Number Description	Transit 32 LED, Type 4, Flat Lens
Numéro de matériau (12NC)	LUM70009377