



UrbanScape Suspendu à DEL (MSC)

UrbanScape LED Pendant, 80 LED, Type III, Sag Lens, 3000K, HS

UrbanScape LED Pendant, 80 LED, Type III, Sag Lens, 3000K, HS - 85 lm/W

Le luminaire à DEL suspendu UrbanScape rallie style et rendement pour créer des solutions polyvalentes, durables, attrayantes et écoénergétiques et s'agencer parfaitement à l'architecture urbaine moderne. Grâce à son concept ouvert, il peut offrir des plages de lumens puissants convenant aux exigences de visibilité élevées des routes et intersections, jusqu'à 96 DEL peuvent émettre plus de 20 000 lumens ce qui équivaut à un luminaire à DHI de 400W. Le modèle suspendu offre un choix de lentille plate ou en saillie et un globe opaque blanc en option.

http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_fr.php

[Lumec3D : Configrateur 3D en ligne](#)

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	3000K
IRC	70
Type de distribution photométrique	Type III
Montage	Suspendu
Fonctionnement et électricité	
Watts à l'entrée de la lampe	86

Tensions	120/208/240/277/347/480 V
Mécanique et boîtier	
Forme	Rond
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	7424
Efficacité	85 lm/W

UrbanScape Suspendu à DEL (MSC)

Données de produit

Nom du produit de la commande UrbanScape LED Pendant, 80 LED, Type III, Sag Lens, 3000K, HS

Catalog Number MSC-90W80LED3K-G2-LE3WS-HS

Code de commande MSC-90W80LED3K-G2-LE3WS-HS

Catalog Number Description UrbanScape LED Pendant, 80 LED, Type III, Sag Lens, 3000K, HS

Numéro de matériau (12NC) LUM70011023

