



# L40U luminaire DEL en bout de fût (L40U-STM)

L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 530mA, Clear Globe 3000K

L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 530mA, Clear Globe 3000K - 83 lm/W

Les luminaires de la série L40U sont dotés d'un boîtier monobloc carré en aluminium moulé avec système optique scellé. Leur toit en aluminium moulé, surmonté d'une cellule photoélectrique dissimulée à l'intérieur du faîteau, est fixé au boîtier à l'aide de deux charnières intégrées. [Lumec3D : Configurateur 3D en ligne](http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_en.php)

## Données du produit

Renseignements généraux		Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Code du source de la lampe	LED	Lumens du luminaire	4487
Température de couleur	3000K	Efficacité	83 lm/W
IRC	70	<b>Données de produit</b>	
Type de distribution photométrique	Type III	Nom du produit de la commande	L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 530mA, Clear Globe 3000K
Montage	Suspendu Bras de fût Bras de fût	Catalog Number	L40U-STM-55W32LED3K-G2-C-LE3
<b>Fonctionnement et électricité</b>		Code de commande	L40U-STM-55W32LED3K-G2-C-LE3
Watts à l'entrée de la lampe	54	Catalog Number Description	L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 530mA, Clear Globe 3000K
Tensions	120/208/240/277 V	Numéro de matériau (12NC)	LUM70012296
<b>Mécanique et boîtier</b>			
Forme	Carré		